


Linearni portal EXCT-100- -

Broj artikla: 8026577

FESTO



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	100
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Linearni portal
Pogonski tlak	-0,95 ... 8 bar
Maks. ubrzanje	30 m/s ²
Maks. brzina	4 m/s
Točnost ponavljanja	±0,1 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	10 ... 40 °C
Maks. procesna sila u Z-smjeru	500 N
Nazivno opterećenje s maksimalnim dinamičkim odzivom	10 kg
Vrsta pričvršćenja	Sa setom za prilagodbu s utorskim klizačima
Materijal - napomena	RoHS sukladno