


Solenoidni svitak VACN-N-A1-3A-EX2-N

Broj dijela: 8029138

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	F
Klasa izolacije emajlirane žice	H
Parametri zavojnice	230 V AC: 50 Hz, snaga podizanja 6,9 VA, snaga držanja 4,1 VA 230 V AC: 60 Hz, snaga podizanja 5,4 VA, snaga držanja 3,3 VA
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Pomorska klasifikacija	vidi potvrdu
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX)
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK EX propisima
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (UKEX)
Tijelo za izdavanje certifikata	DNV TAA000011J
ATEX kategorija plina	II 3G
ATEX kategorija prašine	II 3D
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex nA IIC T5 / T4 X Gc
Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina	Ex tc IIIC T95 ° C / T105 ° CX Dc
Temperatura okoline Ex	-20 °C ≤ Ta ≤ + 60 °C
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	95 g
Električni priključak	Obrazac A prema DIN EN 175301-803
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za kućište	Plastika Čelik
Materijal utikačkih kontakata	Mjed
Materijal namota	bakar