

Magnetni svitak


VACN-N-A1-1

Broj artikla: 8029144

★ Osnovni proizvodni program

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V DC.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	F
Izolirana žica s klasom izolacije	F
Parametri svitka	24 V DC: 0,7 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
Mjesto izdavanja certifikata	DNV TAA000011J
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	95 g
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Plastika Čelik
Material electrical contact	Mjed
Material winding	Bakar