


# Ploča za ulančavanje VABV-S1-1SB-N38

Broj artikla: 8029813

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	44 mm
Funkcija odlaznog zraka	Via throttle plate
Zasnovano na normi	ISO 5599-1
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Prikladnost za vakuum	da
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Medij upravljanja	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	490 g
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Pneumatski priključak 4	3/8 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev