


# L priključak NPFC-L-R18-G18-MF

Broj artikla: 8030216

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost                                     |
|--------------------------------|--|
| Material threaded fitting      | Poniklani mesing                               |
| Veličina pakiranja             | 10   |
| Pogonski tlak                  | -0,95 ... 50 bar                               |
| Pogonski medij                 | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju                |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura okoline            | -20 ... 150 °C                                 |
| Težina proizvoda               | 19,8 g   |
| Pneumatski priključak 1        | R1/8   |
| Pneumatski priključak 2        | G1/8   |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno                                  |