

Dvostruka bradavica NPFC-D-R14-R38-M

Broj dijela: 8030282

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|--|
| Materijal za vijčani spoj s navojem | Mesing, niklani |
| Veličina spremnika | 10 |
| Radni tlak | -0.95 bar...50 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -20 °C...150 °C |
| Težina proizvoda | 23.4 g |
| Pneumatski priključak 1 | R1 / 4 |
| Pneumatski priključak 2 | R3 / 8 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |