


Magnetni svitak VACF-B-B2-7A

Broj artikla: 8030805

FESTO

Tip B spojnog rastera , industrijski standard, 48 V AC/50-60 Hz



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	IEC 61010-1
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	48 V AC: 50/60 Hz, vršna snaga 3.9 VA, snaga držanja 2.7 VA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Maritime classification	see certificate
Mjesto izdavanja certifikata	DNVGL-TAA000011J
Ograničenje temperature okoline i medija	-20 - 50 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	55,3 g
Električni priključak	Plug pattern type B to EN 175301-803 po industrijskom standardu (11 mm)
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA Čelik
Material solenoid coil	Bakar Čelik Termoplast
Material winding	Bakar