


Magnetni svitak VACF-A-A1-1A

Broj artikla: 8030824

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	IEC 61010-1
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	24 V AC: 50/60 Hz, vršna snaga 2,5 VA, snaga držanja 1,7 VA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Maritime classification	see certificate
Mjesto izdavanja certifikata	DNVGL-TAA000011J
Ograničenje temperature okoline i medija	-20 - 50 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	83,4 g
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 prema EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA Čelik
Material solenoid coil	Bakar Čelik Termoplast
Material winding	Bakar