


# Spojni vod NEBC-D12G4-KS-3-R3G4

Broj artikla: 8031121  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	157 g
Električni priključak 1	Utikač ravni, M12x1, 4-polni, D-kodiran, moguć zaslon
Električni priključak 2	Ravna utična spojnica, RJ45, 4-pin
Područje pogonskog napona DC	0 ... 50 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Specifikacija Ethernet kabela	Tip: CAT.5
Duljina kabela	3 m
Svojstvo vodiča	Basic
Uvjeti ispitivanja kabela	Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivanja na upit
Min. radijus savijanja kabela	52 mm
Promjer kabela	6,4 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,2 mm
Struktura kabela	2x(2x0,14)
Nazivni presjek vodiča	0,14 mm <sup>2</sup>
Presjek priključka	0,14 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP20 IP67
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-20 ... 80 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	plavo
Material electrical contact	Mjed poniklano i pozlaćeno