


Svjetlo površine SBAL-C6-A-W

Broj artikla: 8031158
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Dozvola	RCM Mark
Radni razmak	100 - 300 mm
Tip rasvjete	Osvjetljenje ploče
Vrsta svjetla	bijelo LED jasno
Wavelength	410 - 750 nm
Električni priključak	12-polno 2x M12 Utikači
Trigger nivo	Nivo 10 V ... UB
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Preostala valovitost	10 %
Potrošnja struje za vrijeme stalnog rada	80 mA
Potrošnja struje u flash modu	200 mA
Max. broj uređaja koji se mogu spojiti u seriju	4
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Temperatura okoline za vrijeme stalnog rada	0 ... 50 °C
Temperatura okoline za vrijeme flash moda	0 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	60 g
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u utoru u obliku lastinog repa s priborom
Material housing	ABS-ojačan
Materijal - napomena	RoHS sukladno