

Svjetlosni prsten SBAL-C6-R-NR-D

Broj artikla: 8031163
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Dozvola | RCM Mark |
| Radni razmak | 100 - 300 mm |
| Tip rasvjete | Svjetlosni prsten |
| Vrsta svjetla | infracrveno LED Difuzno |
| Wavelength | 860 nm |
| Električni priključak | 12-polno 2x M12 Utikači |
| Trigger nivo | Nivo 18 V ... UB |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Dozvoljena kolebanja napona | +/- 5 % |
| Preostala valovitost | 5 % |
| Potrošnja struje za vrijeme stalnog rada | 390 mA |
| Potrošnja struje u flash modu | 390 mA |
| Max. broj uređaja koji se mogu spojiti u seriju | 2 |
| Zaštita od zamjene polova | za sve električne priključke |
| Temperatura okoline za vrijeme stalnog rada | 0 ... 35 °C |
| Temperatura okoline za vrijeme flash moda | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Težina proizvoda | 150 g |
| Vrsta pričvršćenja | s kutnikom za držanje |
| Material housing | Aluminij eloksirano |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |