

Senzorska letva


DASP-F5-50-100-A-SR-S4-1R

Broj artikla: 8031612
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Odgovaraju za zglobni cilindar DFAW](#)

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi [Support Portal](#).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	50
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Senzorska letva
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	2,9 Nm
Osnovna težina kod hoda 0 mm	127,8 g
Prirast težine po 10 mm hoda	1,4 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom i vijkom
Material of profile	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material screws	visokolegirani čelik