

Senzorska letva


DASP-F5-80-50-A-SR-S4-1R

Broj artikla: 8031645
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Odgovaraju za zglobni cilindar DFAW](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|---|
| Veličina | 80 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Senzorska letva |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 2,9 Nm |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 131,8 g |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 1,4 g |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom i vijkom |
| Material of profile | Aluminijska legura za gnječenje eloksirano |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material screws | visokolegirani čelik |