


Pričvršćenje NEAU-A-N8-1

Broj artikla: 8032868

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|---|
| Veličina | 1 |
| Oblik | za T utor |
| Vrsta pričvršćenja | stegnuto u T utoru Paralelno i pod pravim kutem prema T-slotu može se uložiti odozgo u utor |
| Temperatura okoline | -25 ... 85 °C |
| Temperatura ležaja | -25 ... 85 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Material housing | PA ojačan |
| Material screws | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Material slot nut | Mjedi poniklana |