


Priključna ploča VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E

Broj artikla: 8033155

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	18 mm
Zasnovano na normi	ISO 15407-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Područje pogonskog napona DC	24 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Strujna opteretivost kod 40°C	2 A
Stupanj onečišćenja	3
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Gc (GB)
ATEX kategorija plina	II 3G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex ec IIC T3 Gc X
Ex temperatura okoline	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Sastav eksplozijske grupe	IIC
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
maks. struktura temperature površine	T3
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4 u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	192 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom prema ISO 15407-2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev