


Priključna ploča VABS-S2-2S-G12-R3-EX1E

Broj artikla: 8033161

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	52 mm
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Područje pogonskog napona DC	24 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Strujna opteretivost kod 40°C	2 A
Stupanj onečišćenja	3
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
ATEX kategorija plina	II 3G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex nA IIC T3 X Gc
Ex temperatura okoline	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4 u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	815 g
Električni priključak	Okrugli terminal M12x1,5
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev