

Priključna ploča VMPA1-FB-AP-4-1-RV

Broj artikla: 8034547

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	48 mm
Duljina	107,3 mm
Mjera rastera	10,5 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	4
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	190 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev