


Priključna ploča VMPAL-AP-14-T35-RV

Broj artikla: 8034559

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Širina | 14 mm |
| | 14,9 mm |
| Duljina | 107,3 mm |
| Mjera rastera | 14,9 mm |
| Odvajanje tlačnih zona | Ducts 3 and 5 |
| Integrirana funkcija | Nepovratni ventil |
| Maks. broj ventilskih mjesta | 1 |
| Smjer strujanja | nije reverzibilno |
| Struktura ventilskog bloka | Valve sizes can be mixed |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Tlak upravljanja | 3 ... 8 bar |
| Prikladnost za vakuum | ne |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - visoka otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 35 g |
| Pneumatski priključak 2 | for 14 mm cartridge |
| Pneumatski priključak 4 | for 14 mm cartridge |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material of connecting plate | PA ojačan |