

Plastična savitljiva cijev PAN-R-28X2,5-SW

Broj artikla: 8036208

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	28 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	350 mm
Unutarnji promjer	23 mm
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,207 kg/m
Pneumatski priključak	Za utičnu spojnicu vanjskog promjera 28 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 62 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-A