


Cabinet trough feed NEFU-D12G4-D12DG4

Broj artikla: 8040459

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-101
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen
Električni priključak 1	Ravna utičnica, M12x1, 4-pin, D-coded
Električni priključak 2	Ravna utičnica, M12x1, 4-pin, D-coded
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Svojstva prenošenja	U skladu s kategorijom 5, EN 50173, klasa D U skladu s kategorijom 5, ISO/IEC 11801, klasa D
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	Mjed poniklana
Boja, kućište	srebrno
Material electrical contact	Mjed pozlačeno