



Ploča regulatora VMPA14-B8-R3C2-C-10

Broj artikla: 8043341

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	14 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko ulančavanje po visini	Regulator tlaka za 4
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Naknadni izbor, manometar	moгуće
Područje regulacije tlaka	2 ... 6 bar
Ulazni tlak 1	0,5 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment	0,65 Nm
Težina proizvoda	76 g
Vrsta pričvršćenja, ulančavanje po visini	na ploči za ulančavanje
Priključak manometra	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material control panel	PA
Material seals	NBR
Material regulator housing	PA