


Priključna ploča VABS-K1-7B-12-U14-P

Broj dijela: 8047063

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Nazivna veličina | 1.2 mm |
| Veličina ventila | 7 mm |
| Priključak tekućine | Unutarnji navoj 1/4-28 UNF-2B |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Smjer priključka dolje |
| Smjer strujanja | reverzibilan |
| Operativni medij | Tekući mediji Plinoviti mediji |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Obratite pažnju na otpornost materijala u dodiru s medijem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 0 - nema izloženosti koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Temperatura skladištenja | -20 °C...70 °C |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Srednja temperatura | 0 °C...50 °C |
| Temperatura okoline | 0 °C...50 °C |
| Maksimalni moment zatezanja montaže ventila | 0.15 Nm |
| Maksimalni moment zatezanja za vijčani spoj | 0.6 Nm |
| Težina proizvoda | 3 g |
| Vrsta montaže priključna ploča | s prolaznim provrtom |
| Vrsta montažnog ventila | s unutarnjim navojem |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal spojne ploče | PEEK |
| Materijal čahure s navojem | visokolegirani nehrđajući čelik |