


# Priključna ploča VABS-K1-7B-12-M5-P

Broj artikla: 8047064

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	1,2 mm
Veličina ventila	7 mm
Priključak za tekućine	Unutarnji navoj M5
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Connection direction underneath
Smjer strujanja	reverzibilno
Pogonski medij	Tekući mediji Plinoviti mediji
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Observe resistance of materials that come into contact with media
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,15 Nm
Maks. pritezni moment za priključak	0,6 Nm
Težina proizvoda	3,3 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Vrsta pričvršćenja ventila	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	PEEK
Material threaded sleeve	visokolegirani čelik, nehrđajući