

# Plastična savitljiva cijev PUN-H-6X1-TRT

Broj artikla: 8048685

FESTO

dopušteno u prehrambenom području (postojano na hidrolizu).  
Ovaj proizvod se može koristiti s priključcima serije: QS, NPQP, NPQM,  
CRQS and CK.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	6 mm
Radius savijanja, mjerodavan za protok	26 mm
Unutarnji promjer	4 mm
Min. radius savijanja	10 mm
Upute za korištenje	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
Test na vatrootpornost	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Klasa čistog prostora	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,0183 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 6 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 4 mm s maticom
Boja	Prozirna crvena
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-U(PU)