


# P priključna letva OABM-P-G3-15-4

Broj artikla: 8049145

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Broj pozicija uređaja	4
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment	3,3 Nm
Min. pritezni okretni moment	0,3 Nm
Težina proizvoda	97,1 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijska legura za gnječenje