

Priključna letva VABM-L1-10HWS1-G18-4-GR

Broj artikla: 8058335

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	10,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	4
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	M5
Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M7
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak 4	M7
Pneumatski priključak 5	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje