


Čitač koda SBSI-B-AF-R3B-F6-NR

Broj artikla: 8058719
Proizvod u napuštanju

FESTO

Monokromatski čitač koda s ugrađenim objektivom (f = 6 mm), infracrvena LED rasvjeta i Ethernet sučelje, RS-232 i Profinet za čitanje barkoda i Data matrix coda, proširena funkcija.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Verzija Vision senzor | Čitač koda |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| KC mark | KC-EMV |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Radni razmak | 6 mm - beskonačan |
| Žarišna daljina | 6 mm |
| Vidno polje | min. 5 x 4 mm |
| Namještanje fokusa | S vijkom za podešavanje |
| Pričvršćenje objektiva | integrirana optika |
| Tip rasvjete | integrirano |
| Vrsta svjetla | infracrveno LED |
| Wavelength | 880 nm |
| Tip senzora | Monokromno |
| Rezolucija senzora | 736 x 480 Pixel (WideVGA) |
| Brzina slika (puna slika) | 50 fps |
| Max. Broj ispitnih programa / poslova | 255 |
| Max. Broj ispitnih kriterija / detektora | 255 |
| Funkcija detektora / karakteristike | EAN UPC RSS 2/5 Interleaved 2/5 Industrial Code 39 Code 93 Code 128 GS1 Pharmacode Codabar ECC200 QR-Code PDF 417 |
| Karakteristično vrijeme ciklusa | 1D-Barcode: 30 ms 2D-Code: 40 ms |
| Informacije na mreži, tehnologija spajanja | Utičnica M12 4-polno |
| Ethernet, brzina prenošenja podataka | 100 Mbit/s |
| Ethernet, podržani protokoli | Ethernet/IP FTP |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| | PROFINET SMB TCP/IP |
| Serijsko sučelje, tehnika priključivanja | Utikači M12 5-polno |
| Serijsko sučelje, vrsta | RS 232 / RS 422 |
| Električni priključak | 12-polno M12 Utikači |
| Broj digitalnih ulaza | 2 |
| Broj digitalnih izlaza | 2 |
| Broj mogućih odabira digitalnih ulaza/izlaza | 4 |
| Digitalni ulaz | PNP/NPN preklopiv |
| Sklopna razina | Signal 0: ≤ 3 V Signal 1: $\geq UB - 1$ V |
| Uklonni izlaz | PNP/NPN preklopiv |
| Maks. izlazna struja | 50 mA |
| Otpornost na kratki spoj | za sve električne priključke |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Dozvoljena kolebanja napona | -25 % / +10 % |
| Maks. primljena struja | 550 mA |
| Potrošnja struje kod neopterećenih izlaza | 200 mA |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| Dimenzije Š x D x V | 45 mm x 45 mm x 76,7 mm |
| Težina proizvoda | 160 g |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material cover | ABS-ojačan |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Otpornost na vibracije | prema EN 60068-2-6 |
| Udarne čvrstoća | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |