

Paralelni komplet EAMM-U-60-D32-58AA-91

Broj dijela: 8058930

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	60
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	26.7 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.07 Nm
Prenosivi moment	3 Nm
Težina proizvoda	1150 g
Pogon koda sučelja	D32
Kod sučelja Motor In	58AA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS