

# Paralelni komplet EAMM-U-110-D50-120GA-120

Broj artikla: 8059040

FESTO

Prikladno za električne pogone



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	110
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	799 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,3 Nm
Prenosivi okretni moment	9,5 Nm
Težina proizvoda	5.250 g
Kod sučelja, pogon	D50
Cod sučelja, Motor in	120GA
Materijal - napomena	RoHS sukladno