


# Utikač spojke NPHS-S6-M-G12

Broj artikla: 8059260

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	7,85 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	14 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	50 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/2
Materijal - napomena	RoHS sukladno