


Čep za brzo spajanje NPHS-S6-M-G12F

Broj dijela: 8059264

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Nazivna veličina | 7.85 mm |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.95 bar...10 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 49 g |
| Pneumatski priključak 1 | Unutarnji navoj G1/2 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |