

Spojna utičnica NPHS-D6-P-G38

Broj dijela: 8059268

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	10.2 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...10 bar
Normalni nazivni protok	2033 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	12.5 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	98 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS