


Utičnica spojke NPHS-D6-P-G12

Broj artikla: 8059269

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	11 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	1.950 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	14 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	113 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/2
Materijal - napomena	RoHS sukladno