

# Spojna utičnica NPHS-D6-P-G14F

Broj dijela: 8059271

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...10 bar
Normalni nazivni protok	1800 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	124 g
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS