


Sustav upravljanja YCCP

Broj artikla: 8061000
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2021. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski tlak	4 ... 10 bar
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	Max. 50% at 40 °C
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	-20 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Električni priključak	Opružna stezaljka Push-in
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno