

Plastično crijevo PFAN-3X0,5-NT

Broj dijela: 8061167

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	3 mm
radijus savijanja relevantan za protok	30 mm
Unutra-Ø	2.3 mm
Min. radijus savijanja	10 mm
Informacije o aplikaciji	Crijevo bez tiska
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 85 °C Para: 0-0,15 MPa, 0-1,5 bara, 0-22 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -] Voda (tekuća, bez leda) Steam
Materijal za ispitivanje požara	UL94 V-0
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu vidi izjavu o sukladnosti
Napomena o srednjoj temperaturi	Para: maksimalno 120°C
Temperatura okoline	-20 °C...150 °C
Težina proizvoda po dužini	0.0075 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 3 mm za utični utikač unutarnji Ø 2 mm
boja	prirodna
Tvrdoća po Shoreu	D 60 +5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PFA