

Plastična savitljiva cijev PTFEN-5/32-NT-300

Broj artikla: 8063350

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	3,97 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	32 mm
Unutarnji promjer	2,9 mm
Min. radijus savijanja	32 mm
Upute za korištenje	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,5 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 5 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 72,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,2 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 174 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Test na vatrootpornost	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistog prostora	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-20 ... 150 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,013 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 5/32"
Boja	prirodno
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	PTFE