


# Aksijalni komplet EAMM-A-L27-58AA

Broj artikla: 8063448

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                 | Vrijednost     |
|--------------------------|----------------|
| Položaj ugradnje         | proizvoljno    |
| PWIS conformity          | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja       | -25 ... 60 °C  |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 %       |
| Mehanička zaštita        | IP40           |
| Temperatura okoline      | -10 ... 60 °C  |
| Prenosivi okretni moment | 2 Nm           |
| Težina proizvoda         | 194 g          |
| Kod sučelja, pogon       | L27            |
| Cod sučelja, Motor in    | 58AA           |
| Materijal - napomena     | RoHS sukladno  |