

Elektronički modul VMPA14-FB-EMG-8

Broj dijela: 8066765

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| dijagnoza | Podnapon ventila |
| Maksimalni broj položaja ventila | 4 |
| Maksimalni broj zavojnica ventila | 8 |
| Potrošnja vlastite struje pri naponu opterećenja | 23 mA |
| Intrinzična potrošnja energije pri radnom naponu | 8 mA |
| Nazivna struja podizanja po svitku solenoida | 58 mA do 24 ms |
| Nazivna struja sa smanjenjem struje | 9 mA nakon 24 ms |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju) |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Težina proizvoda | 30 g |
| Materijal za kućište | POM |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |