

rack and pinion axis

EHHM-140-RP- -

Broj artikla: 8068234

FESTO



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	250 ... 2.500 mm
Veličina	140
Širina	467 mm
Visina	235 mm
Duljina	With max. stroke length: 3232 mm With min. stroke length: 732 mm
Položaj ugradnje	okomito
Vrsta pogona	Right-angle servo gear unit
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul With gear rack
Vodilica	Recirculating roller bearing guide
Prijenosni odnos prigona	5:1
Pogonski tlak	6 bar
Temperatura ležaja	-10 ... 40 °C
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	10 ... 40 °C
Maks. stupanj djelovanja	96 %
Materijal - napomena	RoHS sukladno