


Priključna ploča VABS-P12-S-M5-P3

Broj artikla: 8068637

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	25 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Posebne karakteristike	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Pogonski tlak	0 ... 1,7 bar
Normalni nazivni protok	≥ 27 l/min
Normalni nazivni protok 2-3	≥ 28 l/min
Pogonski medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Inertni plinovi Oxygen
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć Maksimalna veličina čestice: 5 μ m
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 70 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP00
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Težina proizvoda	55 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Pneumatic connection 2S	M5
Pneumatski priključak 3	M5
Pneumatski priključak 5	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Anodised wrought aluminium alloy