


# Prigušno-povratni ventil VFOE-LE-T-G14-Q6

Broj artikla: 8068728

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost  |
|--|---|
| Funkcija ventila   | Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna     |
| Pneumatski priključak 1  | QS-6  |
| Pneumatski priključak 2  | G1/4  |
| Način aktiviranja  | ručno   |
| Element namještanja  | Okretni gumb s blokadom                           |
| Vrsta pričvršćenja   | na uvrtanje                                       |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja                                  | 400 l/min   |
| Normalni nazivni protok u povratnom smjeru                                     | 350 ... 450 l/min                                 |
| Temperatura okoline  | -10 ... 60 °C                                     |
| Material housing   | PBT   |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno                                       |
| Otvor ključa   | 16 mm   |
| Zakretljivost  | 360 deg/nije dozvoljena trajna zakretljivost      |
| Operating pressure for entire temperature range                                | 0,02 ... 1 MPa                                    |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja                                | 0,2 ... 10 bar                                    |
| Operating pressure for entire temperature range                                | 2,9 ... 145 psi                                   |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 610 l/min   |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 700 ... 800 l/min                                 |
| Pogonski medij   | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja  | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III                                |
| Klasa čistog prostora  | ISO class 4                                       |
| Temperatura medija   | -10 ... 60 °C                                     |
| Maks. pritezni moment  | 12 Nm   |
| Nazivni moment pritezanja  | 10 Nm   |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja                                       | ± 20 %  |
| Težina proizvoda   | 16 g  |
| Materijal - napomena   | RoHS sukladno                                     |
| Material cover   | PBT   |
| Material of dynamic seals  | HNBR  |
| Material threaded bolt   | Čelik, pocinčan                                   |
| Material release ring  | PBT   |
| Material static seals  | NBR   |