

Prigušno-povratni ventil VFOE-LE-T-R14-Q10

Broj artikla: 8068739

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Funkcija ventila | Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna |
| Pneumatski priključak 1 | QS-10 |
| Pneumatski priključak 2 | R1/4 |
| Način aktiviranja | ručno |
| Element namještanja | Okretni gumb s blokadom |
| Vrsta pričvršćenja | na uvrtanje |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja | 500 l/min |
| Normalni nazivni protok u povratnom smjeru | 370 ... 500 l/min |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Material housing | PBT |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Otvor ključa | 16 mm |
| Zakretljivost | 360 deg/nije dozvoljena trajna zakretljivost |
| Operating pressure for entire temperature range | 0,02 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | 0,2 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 2,9 ... 145 psi |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 810 l/min |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 750 ... 900 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Klasa čistog prostora | ISO class 4 |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 16 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material cover | PBT |
| Material of dynamic seals | HNBR |
| Material threaded bolt | Čelik, pocinčan |
| Material release ring | PBT |
| Material static seals | NBR |