


# Redukcijska spojnica NPFC-R-G1-G12-F

Broj artikla: 8069225

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Material threaded fitting      | Poniklani mesing                               |
| Veličina pakiranja             | 10                                             |
| Pogonski tlak                  | -0,95 ... 50 bar                               |
| Pogonski medij                 | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju                |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura okoline            | -20 ... 150 °C                                 |
| Težina proizvoda               | 145 g                                          |
| Pneumatski priključak 1        | G1                                             |
| Pneumatski priključak 2        | G1/2                                           |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno                                  |