

# Redukcijska nazuvica NPFC-R-G34-G38-MF

Broj artikla: 8069235

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost                                      |
|--------------------------------|---|
| Material threaded fitting      | Poniklani mesing                                |
| Veličina pakiranja             | 10  |
| Pogonski tlak                  | -0,95 ... 50 bar                                |
| Pogonski medij                 | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju                 |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Temperatura okoline            | -20 ... 150 °C                                  |
| Težina proizvoda               | 64 g  |
| Pneumatski priključak 1        | G3/4  |
| Pneumatski priključak 2        | G3/8  |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno                                   |