

# Jedinka pogona kuglaste slavine VZBM-A-11/2"-RP-25-F-3T-B2-PA80

Broj artikla: 8070264

FESTO

Brass, with double-acting actuator DFPD 3/2-way, nominal width 11/2",  
PN25, thread EN 10226-1.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	3-smjerna kuglasta slavina Zakretni pogon
Način aktiviranja	pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp1 1/2
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Nazivni promjer DN	40
Pogonski tlak	5,5 ... 8 bar
Nazivni tlak armature	25
Medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-::-] Inertni plinovi Voda - nema vodene pare neutralne tekućine
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Rosište 10°C ispod temperature okoline, odnosno medija Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medija	-20 ... 130 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Protok Kv, L-provrt kutni	200 m <sup>3</sup> /h
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Mjed poniklana
Broj materijala kućišta	CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
Broj materijala kugle	CW614N
Material shaft	Mjed
Broj materijala vratila	CW614N
Težina proizvoda	6.527 g
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju