



Spojni vod NEBC-U7G10-KS-5-N-S-U5G9

Broj artikla: 8072582
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2025. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Identifikacija kabela | Bez držača natpisne oznake |
| Težina proizvoda | 422 g |
| Električni spoj 1, funkcija | Strana Fieldbus uređaja |
| Električni spoj 1, dizajn | uglast |
| Električni spoj 1, tip konektora | Utikači |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz | Ravno |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | USB 3.0 type B micro |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 10 |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice | 9 |
| Električni spoj 1, tip ugradnje | 2x screws M2x0.4 |
| Električni spoj 2, funkcija | Strana upravljačke jedinice |
| Električni spoj 2, dizajn | uglast |
| Električni spoj 2, tip konektora | Utikači |
| Električni spoj 2, kabelski izlaz | Ravno |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja | USB 3.0 type A |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica | 9 |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice | 9 |
| Područje pogonskog napona DC | 0 ... 30 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 1,8 A |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 0,3 kV |
| Duljina kabela | 5 m |
| Svojstvo vodiča | Standard |
| Uvjeti ispitivanja kabela | Uvjeti ispitivanja na upit |
| Radius savijanja, fiksna instalacija kabela | ≥ 125 mm |
| Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela | ≥ 125 mm |
| Promjer kabela | 6,2 mm |
| Struktura kabela | 2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28) zaslonjeno |
| Nazivni presjek vodiča | 0,08 mm ² 0,128 mm ² 0,324 mm ² |
| Mehanička zaštita | IP20 |
| Opaska o stupnju zaštite | u montiranom stanju |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -20 ... 80 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | in accordance with EU RoHS directive |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno Bez halogena |
| Stupanj onečišćenja | 1 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| Material cable sheath | PVC |
| Boja, kabelski plašt | crno |