


Priključna ploča VABS-BE-BS-G14-V14-A

Broj artikla: 8072668
Novo

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65 u montiranom stanju
Težina proizvoda	330 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom i vijkom
Priključak, upravljački zrak 12	G1/4
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminium emaliert
Material seals	NBR