



# Kočnica za zadržavanje DACS-25-A-S

Broj dijela: 8072772

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Stezni tip s učinkovitim smjerom	obostrano Stegnuto oprugom, otpušten komprimiranim zrakom
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Sigurnosna funkcija	Zadržavanje i zaustavljanje pokreta
Razina izvedbe (PL)	Stopping, holding, blocking a movement/category 1, Performance Level c
Radni tlak	0.38 MPa...0.8 MPa 3.8 bar...8 bar 55.1 psi...116 psi
Maksimalni dopušteni ispitni tlak	8 bar
Min. otpusti pritisak	3.8 bar
Okrugli materijal za stezanje	25 mm
Odobrenje	TÜV
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	To EC Machinery Directive
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za strojeve
Tijelo za izdavanje certifikata	TÜV CA 697
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Statička snaga držanja	8200 N
Težina proizvoda	12832 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem s priborom
Otpustite spojnu steznu jedinicu	G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijalna opruga	visokolegirani čelik
Materijal za kućište	čelik
Materijal čeljusti	Alati čelik

Svojstvo	Vrijednost
Materijal klip	Čelik