


Holding brake DACS-40-A-S

Broj artikla: 8072773

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta stezanja sa smjerom djelovanja	obostrano Stezanje oprugom, otpuštanje komprimiranim zrakom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Sigurnosna funkcija	Držanje i zaustavljanje gibanja
Razina izvedbe (PL)	Stopping, holding, blocking a movement/category 1, Performance Level c
Operating pressure MPa	0,38 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	3,8 ... 8 bar
Operating pressure	55,1 ... 116 psi
Maksimalno dopušteni ispitni tlak	8 bar
Min. tlak oslobađanja	3,8 bar
okrugli materijal za upinjanje	40 mm
Dozvola	TÜV
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-strojevi-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
Mjesto izdavanja certifikata	TÜV CA 697
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Statička sila držanja	17.000 N
Težina proizvoda	34.500 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem s priborom
Otpuštanje priključka, stezna jedinica	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	visokolegirani čelik
Material housing	Čelik
Material clamp jaws	Alatni čelik
Material piston	Čelik